


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

蒸蛋器

EGG STEAMER
DZD-D12(W)



dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：多利科家用电器(大连)有限公司
地址：中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号

产地：广东省中山市
电话：400-100-1963



请扫描二维码并保存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 **多利科蒸蛋器**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。


目录	页次
注意事项	2
各部位名称	2
电气原理图	3
规格	3
特点	4
使用方法	4
清洁与保养	5
食品接触材料信息	5
常见问题及处理方法	5
产品中有害物质含量及名称	6

⚠ 注意事项

本书描述了安全事项的内容及其重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。
请务必遵守所描述的安全注意事项。


- 在使用过程中，谨防烫伤，小心接触热表面。
- 确保电源线不受损坏，以免发生电器故障。
- 不要在蒸蛋器内放入过量食材，以免溢出造成清洁困难。
- 如有任何故障或异常情况，请立即停止使用，并联系售后服务。

各部位名称



* 图片仅供参考，产品以实物为准

电气原理图



规格

产品名称	蒸蛋器
产品型号	DZD-D12(W)
产品容积	1.2L
产品重量	约1.75kg
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
待机功率	≤1W
额定功率	300W
产品尺寸	约220*220*250mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

*注：所涉及尺寸均以约数计算，规格如有改动无需另行通知。

特点

- 多种功能选择，满足您的功能所需。
- PTC加热，精准控温。
- 不锈钢上盖时尚美观，清洁更简单。
- 多配件选择，精通蒸炖。
- 触摸按键，操作简单方便。
- 1.2L容积，满足日常生活所需。

使用方法

- 蒸蛋器是一种用于蒸制蛋类食物的厨房小工具，可以快速、方便地制作各种口味的蒸蛋。
- 蒸蛋器通常由以下部件组成：
 - ① 蒸煮底座：用于加水和加热的部分。
 - ② 蒸盘/托盘：放置蛋液或其他蒸食材的部分。
 - 电源线和控制按钮：用于控制温度和时间部分。
- 使用方法
 - ① 将蒸煮底座放置平稳的表面上，加入适量清水至标记线以上。
 - ② 将蒸盘/托盘放置在蒸煮底座上，注意确保蒸盘与蒸煮底座之间没有空隙。
 - ③ 打蛋液或准备其他蒸食材，倒入蒸盘/托盘中。
 - ④ 将蒸蛋器连接到电源，按下控制按钮启动蒸煮过程。
 - ⑤ 根据需要调整温度和时间，等待蒸煮完成。

• 功能

功能	默认时间	时间范围	控制温度	预约	保温
F1温泉蛋	00:03	不可调节	100℃	√	×
F2溏心蛋	00:04	不可调节	100℃	√	×
F3金沙蛋	00:12	不可调节	100℃	√	×
F4慢炖	02:30	02:00-04:00	100℃	√	√
F5酸奶	08:30	06:00-12:00	42±2℃	×	×
F6保温	12:00	不可调节	73±3℃	×	√

清洁与保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 在每次使用后，等待蒸蛋器完全冷却后，拆卸各部件进行清洁。
- 使用温和的清洁剂和软布清洁各部件，并用清水彻底冲洗干净。
- 注意不要将电源线浸入水中，以免发生安全事故。
- 保持蒸蛋器干燥，避免长时间存放在潮湿环境中。

食品接触材料信息

1.请根据说明书要求正常使用本产品； 2.本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及执行标准符合性信息说明如下：		
部件名称	材质	执行标准
陶瓷盅、陶瓷盖	陶瓷	GB 4806.4-2016
蒸笼盖、蒸蛋架	不锈钢304	GB 4806.9-2023
锅体	聚丙烯（PP）	GB 4806.7-2023
注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。		

常见问题及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
数码管无显示	1.是否停电； 2.电源插座是否处于关闭状态； 3.电源线尾插与机体是否连接插紧。	1.检查电源线并保证插好； 2.保证机体与主体安装好。
食物没有煮熟	1.设定的时间是否选择正确； 2.机体内的水太少； 3.炖煮时间太短； 4.食物粘锅。	1.按说明书操作指引； 2.工作过程中适时搅拌、翻转食物。
溢锅	1.选择功能不合适； 2.加入物料量和水量过多或过少； 3.产品本身故障。	1.按说明书选择对应的功能； 2.送专业售后服务部维修。
粘底	1.选择功能不合适； 2.加入物料量和水量过多或过少； 3.产品本身故障。	1.按说明书选择对应的功能； 2.工作过程中适时搅拌、翻转食物； 3.送专业售后服务部维修。

产品中有害物质含量及名称

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》SJ/T 11364-2014，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。						
部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364标准规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。 除表格中部件外，磁条、硅胶件、塑料件、五金件、包装及其它均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 注：本产品50%以上的部件采用无毒无害物质的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。						
 十年环保标识	环保使用期间10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应该被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电气电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准要求执行。产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。					